

Integra P4

DERMOSLIM
SYSTEM

Tecnologie

FotoLipo ed Onde Armoniche Elettriche. RadioFrequenza Bipolare

Tre tecnologie di differente natura con erogazione tramite lo stesso attuatore a placca. Tecnica estetica esclusiva Diellegi per trattamenti non invasivi per lo Snellimento, la Modellazione e la Tonificazione del Corpo. Due delle tre tecnologie, una di natura ottica e l'altra di natura elettrica, operano in complementarietà. L'una crea effetto **lipo** inducendo calore e l'altra simula attività fisica utile al drenaggio delle scorie prodotte dal surriscaldamento dei tessuti adiposi.

La **RadioFrequenza** invece è una tecnologia utile alla stimolazione della produzione di nuovo collagene. Il risultato è un effetto lifting e di rassodamento di lunga durata.

PressoMassaggio

Trattamento non invasivo per l'esecuzione di un **PressoMassaggio** automatico. E' un trattamento estetico che si basa sulla pressione esterna delle zone relative agli arti inferiori, superiori ed addome per un risultato drenante. L'azione avviene tramite una tuta composta da gambali, bracciali e ventriera suddivisa complessivamente in diciotto settori combinati, azionati automaticamente secondo procedure prestabilite. L'azione drenante a fine trattamento, completa e rafforza l'attività delle fasi precedenti.

NON RICHIEDE L'INTERVENTO DIRETTO DELL'OPERATORE:

Protocolli sequenziali automatici per trattamenti senza necessità dell'intervento diretto dell'Operatore [programmi **Snellente, Tonificante, Detossinante**, etc).



P4 Beauty Technologies

Alimentazione: 230 Vac / 50-60 Hz

Fusibili: 2 x 8 Amp T 250 V

Interfaccia Utente: Touch screen LCD 8.4" colori

Display: 640 x 480 pixels

Dimensione - Peso

Modulo comando: 37 x 37 x 27 cm - 16 kg

Piattaforma base: 37 x 37 x 58 cm - 18 kg

Tipo di Apparato:

Classe BF

FotoLipo

Frequenza caratteristica fotolipo	399 THz
Potenza massima singola placca	100m Watt
Applicatori	8 canali a Placche +2

Onde Armoniche Elettriche

Frequenza onde armoniche elettriche	Da 100 a 1500 Hz
Tensione massima di uscita	60 Vac
Corrente massima di uscita	1.1 mA/cq
Applicatori	8 canali a Placche (2 gruppi da 4)

Radiofrequenza Bipolare Resistiva

Frequenza di uscita placca bipolare	450 kHz +/- 10%
Tensione massima in uscita	300 Vac p-p
Potenza RF	25 Watt
Applicatori	8 canali a Placche (2 gruppi da 4)

PressoMassaggio

Pressione Massima	150 mmHg per zona
Applicatori	Fasce pressorie per gli arti inferiori e superiori e ventriera per addome
Livelli di regolazione pressione	10 livelli
Custodia	Marsupio

PLACCA FOTOLIPO
(N 8)



PLACCA DRENANTE
(N 2)



TUTA ARTI INFERIORI,
ADDOME E ARTI
SUPERIORI



www.diellegroup.it

Emme & Effe di Sergio Marzo

Vicolo Quadra, 9 - Rezzato (Brescia) - ☎ 335 6692704 Fax 030 2594078